

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/jjc-podswietlacz-led-skaner-fda-led1-p-54643.html>

## JJC Podświetlacz LED / Skaner FDA-LED1

Cena brutto	<b>234 zł</b>
Cena netto	<b>190 zł</b>
Cena poprzednia	<b>281 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>4 Dni</b>
Kod producenta	<b>SB6760</b>
Kod EAN	<b>6950291501905</b>
Producent	<b>JJC</b>

### Opis produktu

#### JJC Podświetlacz LED / Skaner FDA-LED1

#### Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **wbudowany gwint 1/4'** | **temperatura barwowa podświetlenia 6500K**
- Dostępne opcje: **podświetlanie filmu/slajdów**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **71 mm**
- Interfejs: **USB**
- Producent: **JJC**
- Przyciski funkcyjne: **tak**
- Rodzaj lampy: **LED**
- Szerokość: **91 mm**
- Typ skanera: **do slajdów**
- Waga: **0.073 kg**
- Wysokość: **52 mm**
- Nazwa producenta / importera: **JJC SystemBank S.C. Awdańców 28 64-010 Krzywiń Polska PL Email: [zakupy@systembank.pl](mailto:zakupy@systembank.pl)**

Urządzenie służy do podświetlenia klatek filmu lub slajdów, aby móc sfotografować je aparatem i zapisać w postaci plików JPG. Następnie przy pomocy programu graficznego można nadać sfotografowanym zdjęciom właściwą kolorystykę. Rozdzielczość skanowanych plików zależy od aparatu / telefonu jaki zastosujemy do sfotografowania filmów / slajdów. Możliwość zarówno filmów kolorowych jak i czarno-białych (B&W) (zdjęcia klatek wykonane aparatem / telefonem należy poddać obróbce w by uzyskać właściwą kolorystykę) Możliwość dopasowania, jasności podświetlenia klatek (10 stopni regulacji).

Zestaw przeznaczony do fotografowania następujących elementów:

#### Różne opcje zasilania

Urządzenie wyposażono w port USB, dzięki czemu może być zasilane z dowolnego urządzenia zewnętrznego przez (w zestawie). Podświetlacz możemy zasilacz z , power banka, sieci zasilającej 230-240V (po zastosowaniu odpowiedniego adaptera - brak w zestawie startowym) Podświetlacz posiada 10-stopniową skalę regulacji jasności światła, dzięki czemu możemy idealnie dopasować jak jasne mają być klatki które będą fotografowane.

#### Działanie urządzenia:

Uwaga! Urządzenie przeznaczone jest do stosowania z aparatami lub telefonami pozwalającymi na wykonywanie zdjęć makro, czyli umożliwiającymi ostrzenie z bliska.

---

JJC Podświetlacz LED / Skaner FDA-LED1